

PHILIPS

Stropna žarulja s
usmjerenim svjetlom

Ugradbene svjetiljke

IMPALA SL264

Crna

Prigušeno



8719514328617



Što više prigušite svjetlo, to je ono toplije.

Stvorite savršen ugođaj uz prigušive uvučene reflektorske LED svjetiljke WarmGlow tvrtke Philips. Što više prigušite svjetlo, to je ono toplije.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200–2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 71 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 33 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,195 kg
- Uvučeni dio: 4 mm
- Ukupna visina: 48 mm
- Ukupna duljina: 48 mm
- Ukupna širina: 92 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Promjer: 92 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 500
- Boja svjetla: 2200–2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 6
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514328617
- Neto težina: 0,2 kg
- Bruto težina: 0,23 kg
- Visina: 9,5 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 11,4 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.337

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com