PHILIPS

Žarulja od mliječnog stakla od 7 W (odgovara 60 W) A60 E27

Pametni LED

- Prilagodljivo bijelo svjetlo
- Staklo
- Jednostavno priključivanje i korištenje
- Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom

8719514371965

A ↑ G E



Birajte između toplog ili hladnog bijelog svjetla

Uz ovu neprozirnu pametnu LED žarulju A60 tvrtke Philips dobit ćete tradicionalan izgled staklene žarulje sa žarnom niti s pametnim, toplim ili hladnim bijelim svjetlom. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

Pametno upravljanje

- Upravljajte putem pametnog telefona gdjegod se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

Pametne značajke

- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Postavke značajki za udobnost

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

8719514371965

Oblik

- Elegantna završna obrada s efektom mliječnog stakla

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje
WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta
Upravljajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Glasovno upravljanje
Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivat ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
Upravljajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Postavke značajki za udobnost
Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Prilagođene scene
Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Završna obrada s efektom mliječnog stakla
Ova žarulja ima klasičan oblik i elegantnu završnu obradu s efektom mliječnog stakla. Dizajn ove žarulje pruža predivan i sjajan halo efekt te time žarulju čini savršenom za rasvjetna tijela s izloženim svjetlom.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A60
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje
- Masa: 0,042 kg

Trajnost
- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): ≥90
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 115 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 43 mA

Podaci o ambalaži
- EAN: 8719514371965
- EOC: 871951437196500
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 7 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 106 mm
- Ukupna duljina: 106 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Nazivne vrijednosti
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000
- Nazivni svjetlosni tok: 806 lm
- Nazivna snaga: 7 W

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1901117

Što je podržano
- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definirano razdoblje podrške: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. broj dodataka: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514371965
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,09 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 7 cm

Datum izdavanja: 2025-08-30
Verzija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com