

# PHILIPS

Jantarna žarulja oblika kugle sa žarnom niti od 7 W (odgovara 50 W) G95 E27

Pametni LED

Prilagodljivo bijelo svjetlo

Staklo

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom



8719514372207



## Birajte između toplog ili hladnog bijelog svjetla

Ova pametna LED žarulja u obliku kugle sa žarnom niti i jantarnim premazom tvrtke Philips pridodat će vašim svjetiljkama i rasvjetnim tijelima vintage stil. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

### Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

### Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

### Pametne značajke

- Pametno prigušivanje putem aplikacije, glasovne naredbe ili prigušivača
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Praćenje potrošnje energije

### Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

# Istaknute znač.

## Jednostavno priključivanje i korištenje

WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

## Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

## Glasovno upravljanje

Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivati ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

## Pametno prigušivanje

Prigušite svjetlinu do željene razine putem pametnog telefona, Wizmotea ili glasa. Ne morate instalirati skupi prigušivač.

## Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

## Praćenje potrošnje energije

WiZ aplikacija bilježi koliko vaša rasvjeta troši energije. Provjerite tjedni ili dnevni utrošak i planirajte mudro raspored osvjetljenja kako biste optimizirali trošenje energije u svom domu.

## Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

## Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: G95
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Narančasta
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Jantarna

## Dimenzije žarulje

- Masa: 0,07 kg

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): ≥90
- Temperatura boje: 2000-5000 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 640 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 91 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 43 mA

**Podaci o ambalaži**

- EAN: 8719514372207
- EOC: 871951437220700
- Naziv proizvoda: PHI WFB 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6

**Potrošnja energije**

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 7 W

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Ukupna visina: 142 mm
- Ukupna duljina: 142 mm
- Ukupna širina: 95 mm

**Nazivne vrijednosti**

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000
- Nazivni svjetlosni tok: 640 lm
- Nazivna snaga: 7 W

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1901141

**Što je podržano**

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definirano razdoblje podrške: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. broj dodataka: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8719514372207
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 18,5 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.173

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)