

PHILIPS

Reflektorska žarulja od 4,7 W
(odgovara 50 W) PAR16
GU10

Pametni LED

Topla bijela

Plastika

Jednostavno priključivanje i
korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili
glasom



8719514372306



Nabavite ugodno toplo bijelo svjetlo

Dodajte difuzno prigušivo toplo bijelo pametno svjetlo standardnim uvučenim rasvjetnim tijelima i reflektorskim svjetiljkama u svom domu pomoću pametne LED žarulje GU10 tvrtke Philips. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

Pametne značajke

- Pametno prigušivanje putem aplikacije, glasovne naredbe ili prigušivača
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Praćenje potrošnje energije

Načini osvjetljenja

- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.
- Nježno toplo bijelo svjetlo

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje

WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Glasovno upravljanje

Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivati ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

Pametno prigušivanje

Prigušite svjetlinu do željene razine putem pametnog telefona, Wizmotea ili glasa. Ne morate instalirati skupi prigušivač.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Praćenje potrošnje energije

WiZ aplikacija bilježi koliko vaša rasvjeta troši energije. Provjerite tjedni ili dnevni utrošak i planirajte mudro raspored osvjetljenja kako biste optimizirali trošenje energije u svom domu.

Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta“. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Nježno toplo bijelo svjetlo

Napravite ugodnu atmosferu uz pomoć toplog bijelog svjetla. Pametno svjetlo koje se jednostavno uklapa u vaše dnevne aktivnosti

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: PAR16
- Utičnica: GU10
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,8 cm
- Masa: 0,05 kg
- Širina: 5 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700 K
- Kategorije boje svjetlosti: Meka bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 40 mA
- Učinkovitost: 73 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Naziv proizvoda: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,7 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,8 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 345 lm
- Nazivni vršni intenzitet: 550 cd
- Nazivna snaga: 4.7 W

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 584538



Datum izdavanja:
2024-09-17
Verzija: 0.146

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com