

PHILIPS

Žarulja oblika kugle od 11 W (odgovara 75 W) G95 E27

Pametni LED

U boji

Plastika

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom



8719514372504



Svjetlo u bojama koje odgovara vašem raspoloženju

Stvorite savršen ugođaj u svom domu ovom zaobljenom pametnom LED žaruljom G95 tvrtke Philips u obliku kugle u svim bojama. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

Pametno upravljanje

- Upravljaite putem pametnog telefona gdje god se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

Pametne značajke

- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Postavke značajki za udobnost

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje

WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Glasovno upravljanje

Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivati ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Postavke značajki za udobnost

Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Fokus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je paleta s milijunima boja osvjetljenja kojima možete stvoriti zadivljujući ambijent u svom domu. Uživajte u suptilnim razlikama kojima naši dinamični svjetlosni efekti osvjetljavaju vaše okruženje

Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: G95
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima

Dimenzije žarulje

- Visina: 13,9 cm
- Masa: 0,13 kg
- Širina: 9,5 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200–6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 1055 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 95 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514372504
- EOC: 871951437250400
- Naziv proizvoda: PHI WFB 75W G95 E27 922-65 RGB 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220–240 V
- Snaga: 11 W
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 13,9 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 1055 lm
- Nazivna snaga: 11 W

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 584528



Datum izdavanja:
2024-08-27
Verzija: 0.138

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com