PHILIPS

Zidna svjetiljka June od 12 W, E27, P45, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Antracit

Senzor; otporna na vodu

8719514385306

Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite kući

Unesite suvremeni stil u svoj vrt. Zidna svjetiljka Philips myGarden u boji antracita i sa senzorom pokreta privlači poglede svojim elegantnim oblikom. Emitira toplo bijelo svjetlo koje štedi energiju i pruža vam dobrodošlicu svaki put kada dođete doma.

Osjetite dobrodošlicu zahvaljujući svjetlu

- Umirujuće svjetlo dobrodošlice
- Senzor jednostavan za postavljanje

Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
- Odaberite suvremeni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Osvijetlite vrt vrlo kvalitetnim svjetlom

- Ušteda energije
- Uvijek u kompletu sa žaruljom tvrtke Philips
- Snažno svjetlo

Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način

- Otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Umirujuće svjetlo dobrodošlice
Senzor pokreta automatski se uključuje kada dođete doma i obavještava vas kada se netko približi kući.

Senzor jednostavan za postavljanje



Jednostavan postupak postavljanja omogućava vam da lakše odaberete kada će automatski senzor uključiti svjetiljku i koliko će ona svijetliti.

Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

Odaberite suvremeni stil
Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate suvremeni stil na otvorenom.

Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

Vrlo kvalitetni materijali
Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Ušteda energije

Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

Uvijek u kompletu sa žaruljom tvrtke Philips

U kompletu su vrlo kvalitetne energetski učinkovite žarulje EcoLamp tvrtke Philips koje pružaju najbolji svjetlosni efekt.

Snažno svjetlo
Ova svjetiljka za uporabu na otvorenom pruža snažno toplo bijelo svjetlo. Mlaz svjetla koji osvjetljava vaš vrt ili terasu.

Otporno na vremenske nepogode

Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada
- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost
- Nominalni vijek trajanja: 10.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor pokreta: Da

Okućnica
- Okućnica: Vrt i trijem

Razno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,558 kg
- Ukupna visina: 195 mm
- Ukupna duljina: 195 mm
- Ukupna širina: 135 mm

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: 12 W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 12
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514385306
- Neto težina: 0,56 kg
- Bruto težina: 0,88 kg
- Visina: 16,3 cm
- Dužina: 21 cm
- Širina: 21 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.238

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com