PHILIPS

Svjetiljka na postolju / za stazu Bridge od 14 W, E27, bez žarulje

Ecomoods linija

Bez žarulje

Antracit

Otporna na vodu

8719514385825

Štednja sa stilom

Uživajte u opuštenim večerima u vrtu uz ovu Philips vanjsku svjetiljku na postolju u boji antracita. Pruža vam dobrodošlicu toplim bijelim svjetlom, što je idealno za opću rasvjetu vrta. Dočarajte predivan ugođaj uz arhitektonski stilski izraz.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda do 80% energije
- Izuzetno dugotrajna žarulja
- Izrađeni od robusnih i pouzdanih materijala visoke kvalitete

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Elegantan i suvremen dizajn za vaš vrt
- Smisao za detalje, izrada od vrhunskih i elegantnih materijala
- Velik raspon mogućih primjena

Spojite ugođaj i praktičnost

- Topao bijeli sjaj dobrodošlice

Posebne značajke

- IP 44, dizajnirano za uporabu na otvorenom

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Linija vanjskih svjetiljki tvrtke Philips prva je linija cijenom povoljnih proizvoda za uporabu u vrtu koja ujedinjuje suvremeni dizajn s najnovijom tehnologijom energetske učinkovitosti. Štedi do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetlosti. Rezultati su povoljni kako za očuvanje planeta, tako i za vaš džep, budući da iz godine u godinu novac ostaje u vašem džepu, gdje i pripada.

Izuzetno dugotrajna žarulja

U kompletu je žarulja tvrtke Philips koja izuzetno dugo traje, do 20.000 sati.

Vrlo kvalitetni materijali

Napravljeno da traje. Svaki komad iz kolekcije vanjskih rasvjetnih tijela tvrtke Philips sastoji se od materijala i komponenti visoke kvalitete, otpornih na vanjske uvjete.

Elegantan i suvremen dizajn

Suvremeni dizajn tvrtke Philips elegantan je i nenametljiv, prekrasan danju i noću, ali bez privlačenja pozornosti u vašem vrtu ili na terasi. Birajte iz širokog raspona svjetiljki i zasigurno ćete pronaći onu koja najviše odgovara vašem prostoru i ukusu.

Smisao za detalje

Svaki je komad izrađen od komponenti visoke kvalitete i otpornih materijala poput lijevanog aluminija i nehrđajućeg čelika.

Raznolikost primjena

Idealna vanjska rasvjeta za vrt, terasu, stazu ili balkon, vanjske zidne, stupne, stropne svjetiljke i svjetiljke na stalku tvrtke Philips stvaraju ugodno, opuštajuće ozračje kad je sunce na zalasku te sigurnost u dobru i sigurnu osvijetljenost kad padne mrak.

Topla bijela svjetlost dobrodošlice



Proizvodni program žarulja za korištenje na otvorenom tvrtke Philips asortiman je svjetiljki za upotrebu na otvorenom, koje stvaraju prekrasno toplo svjetlo dobrodošlice. Temperatura boje iznosi 2700 K. Pružaju i dovoljno svjetlosti za jasnu vidljivost, što znači da svoj otvoreni prostor možete upotrebljavati kako poželite i nakon što padne mrak, opušteni jer znate da ćete biti sigurni i zaštićeni cijelu noć.

Dizajnirano za uporabu na otvorenom

Zaštita IP44 znači da je proizvod dizajniran za uporabu na otvorenom, pa možete biti sigurni da će vanjske svjetiljke osvjetljavati vaš vrt po kiši, suncu ili snijegu.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada
- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost
- Nominalni vijek trajanja: 10.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne

Okućnica
- Okućnica: Vrt i trijem

Razno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 1,583 kg
- Ukupna visina: 402 mm
- Ukupna duljina: 121 mm
- Ukupna širina: 121 mm

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: -
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514385825
- Neto težina: 1,89 kg
- Bruto težina: 2,12 kg
- Visina: 44,6 cm
- Dužina: 14,6 cm
- Širina: 14,6 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.322

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com