

PHILIPS

Svjetiljka na postolju / za
staze Utrecht od 20 W, E27,
bez žarulje

Vanjska rasvjetna tijela

Bez žarulje

Antracit

Otporna na vodu

8719514417533



Uživajte u prekrasnom vrtu uz rasvjetu

Ova vanjska svjetiljka na postolju Utrecht tvrtke Philips, u boji antracita, elegantnog je dizajna i izrađena od nehrđajućeg čelika. Vašem vrtu pruža raspršeni sjaj i svojim visokokvalitetnim svjetlom obasjava prostore za druženja.

Jednostavnost uporabe

- Žarulja nije u kompletu

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Žarulja nije u kompletu

Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.


Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj svjetiljci na postolju, savršenoj za rasvjetu vrta ili ruba terase te za naglašavanje automobilskih prilaza i staza.

Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za prostor na otvorenom. Otporna je i dugo traje, pa će osvijetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Nehrdajući čelik

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 0

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva visina: Ne
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Senzor za dan i noć: Ne
- Definirane svjetlosne zrake: Ne
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- FFP – Frustration Free Pack: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor za pokret i za dan i noć: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Savršeno za kreiranje ugođaja: Ne
- Pogodna za vodoravnu/okomitu montažu: Da
- Savršeno za orijentacijsko osvjetljenje: Ne
- Savršeno pogodna za montažu prema gore ili dolje: Ne
- Pogodna za postavljanje na zid ili strop: Ne
- Zakretna glava (lijevo – desno): Ne
- Prijenosni: Ne
- Adapter za napajanje u kompletu: Ne
- Zaštitna cijev u kompletu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Otporan visokokvalitetni materijal: Da
- Slobodno se okreće u svim smjerovima: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glava s mogućnošću nagiba (gore i dolje): No
- Utikač za UK u kompletu: Ne
- Punjenje putem USB veze: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Vodootporno: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): >60

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,48 kg
- Visina: 45 cm
- Dužina: 12 cm
- Širina: 12 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 0
- Boja svjetla: 2700
- Navoj/grlo: E27
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514417533
- Neto težina: 0,48 kg
- Bruto težina: 0,62 kg
- Visina: 46 cm
- Dužina: 13 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2025-06-10
Verzija: 0.400

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com