

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Python od 6 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Antracit

Senzor: otporna na vodu

8719514417632



Automatsko osvjetljenje za prilazni put kući

Zidna svjetiljka Philips Python u antracit ostavlja moderan dojam vašeg zida. Vaš prilazni put kući osvjetljava difuznim i toplim bijelim svjetlom. Sadrži ugrađen senzor pokreta, pa se automatski uključuje kad je netko u blizini.

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav
- LED svjetlo visoke kvalitete

Vrhunska kvaliteta

- Aluminijske visoke kvalitete i vrhunska sintetika

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdanost visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

LED svjetlo visoke kvalitete



Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika




Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Senzor za dan i noć: Da
- Definirane svjetlosne zrake: Ne
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- FFP – Frustration Free Pack: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor za pokret i za dan i noć: Da
- Senzor pokreta: Da
- Savršeno za kreiranje ugodaja: Ne
- Savršeno za orijentacijsko osvjetljenje: Ne
- Prijenosni: Ne
- Adapter za napajanje u kompletu: Ne
- Zaštitna cijev u kompletu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Otporan visokokvalitetni materijal: Da
- Slobodno se okreće u svim smjerovima: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glava s mogućnošću nagiba (gore i dolje): No
- Punjenje putem USB veze: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Vrsta priključka: No plug

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,48 kg
- Ukupna visina: 215 mm
- Ukupna duljina: 171 mm
- Ukupna širina: 95 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 450
- Boja svjetla: 2700
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514417632
- Neto težina: 0,48 kg
- Bruto težina: 0,57 kg
- Visina: 23 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 18 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.297

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com