

PHILIPS

Stupna svjetiljka
Splay od 12 W

Vanjska rasvjetna tijela

4000 K

Antracit

Otporna na vodu

8719514417816



Uživajte u prekrasnom vrtu uz rasvjetu

Ova vanjska stupna svjetiljka Splay tvrtke Philips u boji antracita odlikuje se elegantnim dizajnom. Vaš prilazni put kući osvjetljava difuznim i hladnim bijelim svjetlom i svojim visokokvalitetnim svjetlom obasjava prostore za druženja.

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Moderna vanjska rasvjeta

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

Vrhunska kvaliteta

- Aluminijske visoke kvalitete i vrhunska sintetička

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Snažno svjetlo

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladno bijelo svjetlo, 4000 K

Istaknute znač.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdanost visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Moderna vanjska rasvjeta

Impresivna, odvažna i minimalistička vanjska rasvjeta tvrtke Philips. Elegantan moderan stil vanjskih rasvjetnih tijela tvrtke Philips savršen je za rasvjetu vrtova, puteljaka i otvorenih prostora.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika



Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode




Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Snažno svjetlo

Ovo vanjsko rasvjetno tijelo tvrtke Philips pruža snažno svjetlo. Jarki snop svjetla osvjetljavać će vaš vrt ili terasu.

Hladno bijelo svjetlo, 4000 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi hladnu bijelu svjetlost na 4000 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Senzor za dan i noć: Ne
- Definirane svjetlosne zrake: Ne
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- FFP – Frustration Free Pack: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor za pokret i za dan i noć: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Savršeno za kreiranje ugođaja: Ne
- Savršeno za orijentacijsko osvjetljenje: Ne
- Prijenosni: Ne
- Adapter za napajanje u kompletu: Ne
- Zaštitna cijev u kompletu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Otporan visokokvalitetni materijal: Da
- Slobodno se okreće u svim smjerovima: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glava s mogućnošću nagiba (gore i dolje): No
- Punjenje putem USB veze: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Vrsta priključka: No plug

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stupne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,39 kg
- Ukupna visina: 960 mm
- Ukupna duljina: 120 mm
- Ukupna širina: 160 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1200
- Boja svjetla: 4000
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514417816
- Neto težina: 1,39 kg
- Bruto težina: 1,68 kg
- Visina: 105 cm
- Dužina: 13,5 cm
- Širina: 17,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.378

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com