

PHILIPS

Stolna svjetiljka

Stolne svjetiljke

DSK604 40 K

Bijela

Postepeno prigušivanje

8719514420359



Ugodno LED svjetlo koje je blago za oči

S robusnim dizajnom i optimalnim performansama, stolno svjetlo Philips LED Performance savršeno je rasvjetno tijelo koje unosi kvalitetu i svjetlinu u svaki kućni prostor. Blago, oku ugodno svjetlo.

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Zatamnivanje u koracima

Istaknute znač.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje,

renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete,

postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Zatamnivanje u koracima

Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 4000 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 64 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stolne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 180 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,6 kg
- Ukupna visina: 418 mm
- Ukupna duljina: 180 mm
- Ukupna širina: 337 mm

Servis

- Jamstvo: 1 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 900
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 100-240
- Snaga žarulje u kompletu: 14
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514420359
- Neto težina: 1,6 kg
- Bruto težina: 1,97 kg
- Visina: 45,5 cm
- Dužina: 21,5 cm
- Širina: 21,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.233

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com