

PHILIPS


Stropna svjetiljka
Ozziet od 22 W

Stropne svjetiljke


2700 K

Crna

Mogućnost prigušivanja



8719514432000



Jedno rasvjetno tijelo. Dvije svjetlosne zone. Tri postavke.

Ova elegantna, tanka, crna stropna svjetiljka dizajnirana je tako da pristaje svakom stropu. Čiste ravne linije glavnog svjetla naglašene su suptilnim linearnim rubnim svjetlom. Kombinacijom oba svjetla dobivate 3 jedinstvene postavke hladnog bijelog svjetla od 2700k za prekrasan efekt ujednačenog svjetla. Svjetiljka je dostupna u 3 veličine i savršeno će se uklopiti u svaku prostoriju vašeg doma. Praktična značajka memorije koja pamti vaše posljednje postavke dodatno upotpunjuje doživljaj. Bez obzira je li uključena ili isključena, stropna svjetiljka Ozziet izgleda jednako dobro.

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Savršeno za opuštanje i druženje

Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

Jednostavnost doživljaja

- Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir
- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Dvije svjetlosne zone

Istaknute znač.

Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odasati toplinom i dobrodošlicom.

Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir

Bez obzira birate li radije topli sjaj za ugodne večeri ili jarko bijelo svjetlo za koncentraciju, sustav pamti vaše omiljene postavke i olakšava vam naknadni odabir.

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Dvije svjetlosne zone

Promjena ambijentalne rasvjete u prostoriji nikada nije bila lakša. Philipsova dvozonska LED stropna svjetiljka SceneSwitch pruža vam tri jedinstvene postavke za postavljanje ambijentalne rasvjete. Kombinacija glavnog i linearnog rubnog svjetla daje pružit će vam savršen ambijent za druženje, koncentraciju i ugodne trenutke. Nije vam potreban prigušivač niti instalacija – sve što trebate je vaš postojeći prekidač.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 185 mA
- Učinkovitost: 104 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1 kg
- Visina: 4,5 cm
- Dužina: 40 cm
- Širina: 40 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 400 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2300
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514432000
- Neto težina: 1 kg
- Bruto težina: 1,44 kg
- Visina: 42,5 cm
- Dužina: 5,4 cm
- Širina: 42,5 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.265

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com