

PHILIPS

Stropna/zidna
reflektorska svjetiljka Star,
3 kom.

Stropni/zidni reflektori


2700 K

Crna

Prigušiva; ClickFix



8719514435414



Naglasite ljepotu svog doma svjetlom

LED reflektorsko svjetlo Philips myLiving Star s kromiranim postoljem i kućištem crne boje bezvremenski je klasik. Ovaj LED reflektor tvrtke Philips s funkcijom prigušivanja omogućuje vam da lagano podesite jačinu rasvjete na odgovarajuću razinu – od jarkog svjetla za svakodnevne zadatke do mekog svjetla za vrijeme opuštanja.

Održiva rasvjetna rješenja

- Kompatibilna sa zidnim prigušivačima
- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Napredno LED svjetlo

- Toplo bijelo svjetlo

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora

Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost

- Vijek trajanja lampe je do 30 godina korištenja
- 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost

Istaknute znač.

Kompatibilna sa zidnim prigušivačima



Podesite svjetlosnu jakost ove svjetiljke tvrtke Philips pomoću prigušivača (nije priložen) kako biste stvorili željeni ugođaj u prostoriji, naglasili neku značajku vašeg doma i još mnogo toga.

Toplo bijelo svjetlo



Ova svjetiljka upotrebljava najnoviju tehnologiju rasvjete tvrtke Philips s novim, vrhunskim LED diodama koje daju toplo bijelo svjetlo temperature boje 2700 Kelvina.

Vijek trajanja do 30 godina

LED svjetla traju duže, izbjegavajući gnjavažu oko čestih zamjena izvora svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali također dugoročno štedi novac.

5-godišnje jamstvo

Sve su naše reflektorske svjetiljke izrađene da traju. Dolaze uz puno 5-godišnje jamstvo na cjelokupni proizvod, osiguravajući tako svakodnevno uživanje u dugotrajnom kvalitetnom osvjetljenju.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili nagnjanjem reflektorske svjetiljke.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 30.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva visina: Ne
- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Zaštita od hrđe i prašine: Ne
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Senzor za dan i noć: Ne
- Definirane svjetlosne zrake: Ne
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- FFP – Frustration Free Pack: Ne
- Potpuna vodootpornost: Ne
- Integrirane LED: Da
- Senzor za pokret i za dan i noć: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Savršeno za kreiranje ugođaja: Da
- Pogodna za vodoravnu/okomitu montažu: Da
- Savršeno za orijentacijsko osvjetljenje: Da
- Savršeno pogodna za montažu prema gore ili dolje: Da
- Pogodna za postavljanje na zid ili strop: Da
- Zakretna glava (lijevo – desno): Ne
- Prijenosni: Ne
- Zaštitna cijev u kompletu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Otporan visokokvalitetni materijal: Da
- Slobodno se okreće u svim smjerovima: Da
- Solarna energija: Ne
- Glava s mogućnošću nagiba (gore i dolje): Da
- Utikač za UK u kompletu: Ne
- Punjenje putem USB veze: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Vodootporno: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 45 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, ClickFix

Druge značajke

- Učinkovitost: 110 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,7 kg
- Duljina kabela: 660 m
- Visina: 8,2 cm
- Minimalna visina: 82 cm
- Dužina: 19,8 cm
- Širina: 19,8 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 30.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1500
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 13.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 3

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514435414
- Neto težina: 0,7 kg
- Bruto težina: 0,84 kg
- Visina: 21,7 cm
- Dužina: 9,2 cm
- Širina: 21,2 cm



Datum izdavanja:
2025-03-18
Verzija: 0.257

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com