

PHILIPS

Žarulja


Iznimno učinkovito

5,2 W – 75 W

E27



8719514435674



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova je žarulja savršena zamjena klasičnim prozirnim žaruljama.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet
- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Klasična staklena LED žarulja

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blijedi vam. Ako je

previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Uz vijek trajanja do 50.000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

Proziran stakleni dizajn

Izgled koji volite, performanse koje očekujete. Klasični prozirni stakleni dizajni koji prekrasnim blistavim svjetlom nalikuju na tradicionalne žarulje kako bi savršeno pristajale cijelom domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 12,7 cm
- Širina: 7 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1095 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 210 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514435674
- EOC: 871951443567400
- Naziv proizvoda: LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220–240 V
- Snaga: 5,2 W
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12,7 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1370034

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514435674
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,09 kg
- Visina: 17,8 cm
- Dužina: 7,6 cm
- Širina: 7,6 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003480401



Datum izdavanja:
2024-04-19
Verzija: 0.156

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com