PHILIPS

Žarulja od 4,9 W (odgovara 40 W) P45 E27

Pametni LED

U boji

Plastika

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom

8719514437395

A ↑ G F

Svjetlo u bojama koje odgovara vašem raspoloženju

U svoje unutarnje prostore unesite različite nijanse svjetla s pametnom LED žaruljom Philips u svim bojama s grlom E27. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom kako biste je regulirali pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

Pametno upravljanje

- Upravljajte putem pametnog telefona gdjegod se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

Pametne značajke

- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Postavke značajki za udobnost

8719514437395

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje
WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta
Upravljajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Glasovno upravljanje
Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivat ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
Upravljajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Postavke značajki za udobnost
Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
Na raspolaganju vam je paleta s milijunima boja osvjetljenja kojima možete stvoriti zadivljujući ambijent u svom domu. Uživajte u suptilnim razlikama kojima naši dinamični svjetlosni efekti osvjetljavaju vaše okruženje

Prilagođene scene
Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: P45
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje
- Masa: 0,05 kg

Trajnost
- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): ≥90
- Temperatura boje: 2200-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 95 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 40 mA

Podaci o ambalaži
- EAN: 8719514437395
- EOC: 871951443739500
- Naziv proizvoda: PHI WFB 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 4,9 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 101 mm
- Ukupna duljina: 101 mm
- Ukupna širina: 45 mm

Nazivne vrijednosti
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000
- Nazivni svjetlosni tok: 470 lm
- Nazivna snaga: 4.9 W

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1901152
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Što je podržano
- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definirano razdoblje podrške: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. broj dodataka: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514437395
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,09 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 7 cm

Datum izdavanja: 2025-08-30
Verzija: 0.281

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com