PHILIPS

Stolna svjetiljka Sword

Stolne svjetiljke

6500/4000/2700 K

Tamnosiva

Mogućnost prigušivanja

8719514443655

Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

S robusnim dizajnom i optimalnim performansama, stolno svjetlo Philips LED Performance savršeno je rasvjetno tijelo koje unosi kvalitetu i svjetlinu u svaki kućni prostor. Blago, oku ugodno svjetlo.

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Zatamnjivanje u koracima

Istaknute znač.

Ugodno za oči
Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Zatamnjivanje u koracima
Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Pravokutna

Dizajn i završna obrada
- Boja: Tamnosiva
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost
- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700-4000-6500 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 37 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stolne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 180 mA

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,78 kg
- Ukupna visina: 423 mm
- Ukupna duljina: 174 mm
- Ukupna širina: 129 mm

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 450
- Boja svjetla: 6500/4000/2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514443655
- Neto težina: 0,78 kg
- Bruto težina: 1,13 kg
- Visina: 48,3 cm
- Dužina: 14,3 cm
- Širina: 19,5 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.355

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com