

# PHILIPS

## LED cijev EM T8

LED

600 mm

6500 K

G13



8719514444379



# Izdržljiva usmjerena LED rasvjeta s odličnom kvalitetom svjetla

Nadogradnja na LED cijevi tvrtke Philips predstavlja brz i jednostavan način zamjene vaših starih fluorescentnih cijevi modernom i učinkovitom LED tehnologijom. Ova LED cijev tvrtke Philips savršena je za mjesta na kojima je potrebno puno svjetlosti.

### Odaberite održivo rješenje

- Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 50 % energije zamjenom postojećih fluorescentnih cijevi (zabranjene prema propisima EU-a od 2023.).

### Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Uz vijek trajanja od 15.000 sati, ne morate često mijenjati izvore svjetlosti i možete uživati u savršenom rješenju rasvjete više od 15 godina.

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare fluorescentne cijevi

- Savršena zamjena za fluorescentne linearne cijevi koja savršeno odgovara postojećim rasvjetnim tijelima. Jednostavno priključite i koristite bez provlačenja novih kabela.

# Istaknute znač.

Štedi više od 50 % energije u  
usporedbi s fluorescentnim cijevima

Dugotrajan rad – 15.000 sati  
Brzo i jednostavno postavljanje

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T8
- Utičnica: G13
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

### Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 240 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Nominalni svjetlosni tok: 800 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 865 | CCT of 6500K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514444379
- EOC: 871951444437900
- Naziv proizvoda: LED T8 600mm 8W G13 CDL 1CT/4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 8

### Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 603 mm
- Ukupna duljina: 603 mm
- Ukupna širina: 28 mm

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 491858

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514444379
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 66,8 cm
- Dužina: 3,1 cm
- Širina: 3,1 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.480

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrтка Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrčke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)