

# PHILIPS

Uvučena svjetiljka  
Diamond Cut, 3,5 W,  
95 mm

Ugradbene svjetiljke

4000 K

Bijela

8719514453166



## Vrhunsko svjetlo i stil

Ova LED stropna svjetiljka tvrtke Philips atraktivna je bilo da je upaljena ili ugašena te savršeno pristaje interijeru vašeg doma pružajući svjetlo koje je ugodno za oči.

### Jednostavnost doživljaja

- Jednostavno postavljanje za koje nije potrebno ožičenje.

### Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

### Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

# Istaknute znač.

## Lako postavljanje

### Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

## Materijal od visokokvalitetnog metala

Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.



# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 36 mA
- Učinkovitost: 90 lm/W

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.45

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,083 kg
- Dužina proreza: 6.8–8.0 cm
- Širina proreza: 6.8–8.0 cm
- Visina: 4,95 cm
- Dužina: 9,5 cm
- Uvučeni dio: 0,2 cm
- Širina: 9,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 1 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Promjer: 95 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 315
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Da

- Snaga žarulje u kompletu: 3.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514453166
- Neto težina: 0,08 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 10,8 cm
- Dužina: 5,6 cm
- Širina: 10,8 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.234

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)