

# PHILIPS

Reflektorska od 35 W,  
PAR16 GU10, 3 kom.

LED

2700 K

255 lm

15.000 h



8719514455016



## Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Poznati oblici koje znate i volite. Troše oko 85 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za naglašenu rasvjetu
- Savršena za opću sobnu rasvjetu

# Istaknute znač.

## Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

## Savršena za naglašenu rasvjetu



Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna

za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

## Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvjetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 255 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 72 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514455016
- EOC: 871951445501600
- Naziv proizvoda: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 3CT/6 EC

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 3,5 W

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

#### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 545 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 391855

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514455016
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,19 kg
- Visina: 11,4 cm
- Dužina: 5,2 cm
- Širina: 10,6 cm



Datum izdavanja:  
2025-09-13  
Verzija: 0.392

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)