

PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska
svjetiljka Limbali, 3 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Bijela

ClickFix



8719514465176



Naglasak na stilu

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju Philips GU10 koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora

Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

Vrlo kvalitetni materijali

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvijetljivati vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- click!FIX montaža: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: ClickFix

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,56 kg
- Visina: 13 cm
- Dužina: 29,3 cm
- Širina: 29,3 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: -
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 50W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 50
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 3

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514465176
- Neto težina: 0,56 kg
- Bruto težina: 0,7 kg
- Visina: 28 cm
- Dužina: 9,5 cm
- Širina: 30 cm



Datum izdavanja:
2025-06-13
Verzija: 0.297

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com