

# PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska svjetiljka Limbali, 2 kom.

Stropni/zidni reflektori


Bez žarulje

Crna

ClickFix



8719514465237



## Naglasak na stilu

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju Philips GU10 koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

### Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora

### Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

# Istaknute znač.

## Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvjetljavati vaš dom.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- click!FIX montaža: Da

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: ClickFix

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,28 kg
- Ukupna visina: 130 mm
- Ukupna duljina: 324 mm
- Ukupna širina: 80 mm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: -
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 50W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 50
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 2

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514465237
- Neto težina: 0,28 kg
- Bruto težina: 0,36 kg
- Visina: 30 cm
- Dužina: 9 cm
- Širina: 10 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.305

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)