

PHILIPS

Zidna svjetiljka Tyla
od 9 W

Vanjska rasvjetna tijela

4000 K

Antracit

Senzor; otporna na vodu



8719514476875



Uživajte u predivnom vrtnom svjetlu, bilo da šetate ili se opuštate

Vanjska zidna svjetiljka Philips Tyla LED u antracit sivoj boji izdržljivog je dizajna od aluminija, a pruža ugodno, hladno svjetlo. Stvara privlačan ambijent s hladnim bijelim svjetlom u mirovanju i automatski pojačava osvjetljenje u prisutnosti ljudi.

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav
- LED svjetlo visoke kvalitete

Vrhunska kvaliteta

- Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Svjetlo dvostruke svjetline
- Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore

8719514476875

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdanost visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

LED svjetlo visoke kvalitete



Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika



Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Svjetlo dvostruke svjetline

Stvorite fleksibilan i privlačan ambijent sa značajkom dvostruke svjetline. Svjetlo se prigušuje kada je u mirovanju i automatski se pojačava kada su ljudi prisutni. Na taj način isporučuje odgovarajuću razinu svjetla kad god vam je potrebna.

Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore



Zahvaljujući ugrađenom senzoru pokreta, ova svjetla automatski će vam poželjeti dobrodošlicu kada se vratite kući nakon što padne mrak ili će se paliti kada vam stignu gosti. Jedinstvena značajka za razdoblje od sumraka do zore automatski uključuje svjetla kada vani padne mrak, a to je savršeno za duge ljetne noći ili za vašu sigurnost.

Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,682 kg
- Ukupna visina: 188 mm
- Ukupna duljina: 184 mm
- Ukupna širina: 158 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 930
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514476875
- Neto težina: 0,68 kg
- Bruto težina: 1,03 kg
- Visina: 20 cm
- Dužina: 17,5 cm
- Širina: 21,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.361

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com