

PHILIPS

Svjetiljka na postolju /
za stazu Tyla od 1,2 W

Vanjska rasvjetna tijela

4000 K

Antracit

Senzor; solarna; otporna na
vodu



8719514476974



Naša energetski najučinkovitija LED svjetla do sada

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu solarnu vanjsku LED svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. Uz nevjerojatan vijek trajanja od 50.000 sati, traje više od pet puta dulje u odnosu na ekvivalentne vanjske LED svjetiljke tvrtke Philips. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati
- Iznimno učinkovita solarna energija

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

Vrhunska kvaliteta

- Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika

8719514476974

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Svjetlo dvostruke svjetline
- Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore

Istaknute znač.

Nije potrebno ožičenje




Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Iznimno učinkovita solarna energija



Zahvaljujući iznimno učinkovitom sustavu solarne energije tvrtke Philips, ova rasvjetna tijela daju svjetlo do 40 sati kada im je baterija potpuno napunjena. Uživajte u jakom svjetlu cijelu noć ili čak u lošim ili oblačnim vremenskim uvjetima.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika



Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvijetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Svjetlo dvostruke svjetline

Stvorite fleksibilan i privlačan ambijent sa značajkom dvostruke svjetline. Svjetlo se prigušuje kada je u mirovanju i automatski se pojačava kada su ljudi prisutni. Na taj način isporučuje odgovarajuću razinu svjetla kad god vam je potrebna.

Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore



Zahvaljujući ugrađenom senzoru pokreta, ova svjetla automatski će vam poželjeti dobrodošlicu kada se vratite kući nakon što padne mrak ili će se paliti kada vam stignu gosti. Jedinstvena značajka za razdoblje od sumraka do zore automatski uključuje svjetla kada vani padne mrak, a to je savršeno za duge ljetne noći ili za vašu sigurnost.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- click!FIX montaža: Da
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Da
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Senzor, Solarno, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,82 kg
- Ukupna visina: 400 mm
- Ukupna duljina: 160 mm
- Ukupna širina: 158 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 250
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 4 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: A
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1,2
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514476974
- Neto težina: 0,77 kg
- Bruto težina: 1,22 kg
- Visina: 44 cm
- Dužina: 20 cm
- Širina: 20 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.333

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com