

PHILIPS

Svjetiljka na postolju /
za stazu Arbour od 6 W

Vanjska rasvjetna tijela

4000 K

Antracit

Niski napon; otporne na vodu



8719514477193



Vrtna svjetiljka koju možete jednostavno uključiti, povezati i uživati

Asortiman niskonaponskih svjetiljki Philips GardenLink nudi niz vanjskih svjetiljki koje možete jednostavno i sigurno sami postaviti. Možete spojiti više svjetiljki na jedno napajanje i uključiti ih u standardnu utičnicu, a zatim jednostavno dodavati dodatna svjetla i premještati ih kad god želite. Ožičenje svjetiljki je jednostavno, a niski napon osigurava da se ne ozlijedite vi, vaša djeca ni kućni ljubimci.

Jednostavnost uporabe

- Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink
- Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Proizvod je siguran za upotrebu

- Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 12 V

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

Vrhunska kvaliteta

- Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink

Svako rasvjetno tijelo GardenLink nudi isti Twist & Lock konektor koji omogućuje jednostavnu instalaciju i spajanje. Položaje rasvjetnih tijela i dodataka možete mijenjati prema tome kako se mijenjaju vaše potrebe za vanjskim osvjetljenjem te na taj način možete dodati svjetlost svakom kutku vašeg vrta.

Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Izuzetno jednostavna instalacija i povezivanje s Twist & Lock konektorima proizvoda. Jednostavno priključite svjetla i uživajte!

Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 12 V

Svjetla niskog napona (12 V) sigurno možete postaviti sami bez opasnosti od strujnog udara. Za to vam nije potreban profesionalni električar.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdanost visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika



Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Niski napon, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,32 kg
- Ukupna visina: 400 mm
- Ukupna duljina: 100 mm
- Ukupna širina: 100 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 660
- Boja svjetla: 4000 K
- Mrežno napajanje: 12 V
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514477193
- Neto težina: 1,32 kg
- Bruto težina: 1,49 kg
- Visina: 41,5 cm
- Dužina: 11 cm
- Širina: 11 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.320

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com