

PHILIPS


Svjetiljka na postolju /
za stazu Mimosa od 7 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Antracit

Otporna na vodu



8719514477292



S lakoćom usmjerite visokokvalitetno LED svjetlo u kojem god smjeru želite

Asortiman Mimosa proizvoda uključuje zidne i podne svjetiljke u posve novom dizajnu koji vam omogućuje usmjeravanje svjetla u kojem god smjeru poželite. Svjetiljke Mimosa izrađene su od visokokvalitetnog aluminija. Učinkoviti LED moduli i pouzdana elektronika osiguravaju im dug vijek trajanja, a dolaze u varijantama s toplim ili hladnim bijelim svjetlom.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiv smjer svjetla
- Široki snop svjetla

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav
- LED svjetlo visoke kvalitete

8719514477292

Vrhunska kvaliteta

- Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Prilagodljiv smjer svjetla

Jedinstvena rotirajuća ploča omogućuje vam jednostavno usmjeravanje svjetla kamo god je to potrebno. Stvorite savršeno svjetlo za sve svoje aktivnosti na otvorenom – bilo da večerate s obitelji i prijateljima na terasi ili se opušate uz dobru knjigu u vrtu.

Široki snop svjetla

Ovo svjetlo daje više svjetline svim vašim vanjskim prostorima.

Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdan visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

LED svjetlo visoke kvalitete




Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika



Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,663 kg
- Ukupna visina: 250 mm
- Ukupna duljina: 120 mm
- Ukupna širina: 120 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 630
- Boja svjetla: 2700 K
- Mrežno napajanje: 220-240
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514477292
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,79 kg
- Visina: 27 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.324

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com