

PHILIPS

Tračna svjetiljka


ProjectLine

120 cm

Toplo bijelo svjetlo, 3000 K

2700 lm

8719514954366



Profesionalna kvaliteta za vaš projekt

Energetski učinkovita tračna LED rasvjeta, profesionalna LED svjetla za razne primjene. Tračna svjetiljka ProjectLine podržava uštedu energije i namijenjena je širokom rasponu primjena. Zbog toplog bijelog svjetla tračna svjetiljka prikladna je za montiranje na zid (horizontalno) i strop.

Održiv odabir

- Štedite energiju od trenutka uključivanja prekidača

Odaberite vrlo kvalitetno svjetlo

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju

Trajnost

- Dug radni vijek, do 35.000 sati

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Sve štedne žarulje tvrtke Philips štede energiju od trenutka uključivanja. Tijekom svog vijeka trajanja troše manje kW, pridonoseći manjim računima za utrošenu energiju. Količina uštede energije ovisi o vrsti žarulje i tehnologiji.

Pouzdana kvaliteta

Philips ispunjava svoja obećanja u vezi performansi žarulja. Stoga možete u potpunosti vjerovati onome što je otisnuto na Philips pakiranju o izlaznoj svjetlosnoj snazi, vijeku trajanja i snazi koja je ekvivalentna žaruljama sa žarnom niti.

Dug radni vijek, do 35.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 35.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja kućišta: Bijela
- Materijal kućišta: Polikarbonat
- Završna obrada poklopca optike/leće: Opal
- Materijal poklopca optike/leće: Polikarbonat

Trajnost

- Raspon temperature okoline: od -20 do +40 °C

Jamstvo

- Jamstveno razdoblje: 2 godine

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Kut svjetlosnog snopa izvora svjetlosti: 120
- Tolerancija svjetlosnog toka: +/-10%
- Šifra boje: 830 topla bijela
- Konstantna svjetlosna snaga: Ne
- Korelirana temperatura boje (Nom): 3000
- Početna kromatičnost: (0.43,0.40) SDCM <6
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Širenje svjetlosnog snopa rasvjetnog tijela: 120°
- Svjetlosni tok: 2.700 lm
- Maksimalna razina prigušivanja: Nije primjenjivo
- Optički materijal: Polikarbonat
- Vrsta optike: Simetrično
- Zasićena crvena (R9): <50
- Radna temperatura okoline Tq: 25 °C
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 1,6
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 92 lm/W
- Jedinstvena ocjena odsjaja CEN: Not applicable

Razno

- Posebno dizajnirana za: Hotel i restoran, Vrt i trijem
- Dodatne značajke: ProjectLine, Otporno na vodu

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da
- Fotobiološka opasnost: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološke opasnosti: 0,2 m

Snaga

- Ulazni napon: 220–240
- Struja uklapanja: 12,3
- Vrijeme uklapanja: 0,197
- Faktor snage (razlomak): 0.9

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 30 W
- Tolerancija potrošnje energije: +/-10%

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 27
- Ukupna duljina: 1.200
- Ukupna širina: 70

Tehničke specifikacije

- Kabel: Kabel od 0,2 m bez utikača
- Spoj: Slobodni vodovi/žice
- Stopa kvarova upravljačkog uređaja pri srednjem vijeku trajanja od 35000 h: 5 %
- Upravljački program uključen: Da
- Materijal za pričvršćivanje: Nehrdajući čelik
- Oznaka zapaljivosti: Za montažu na zapaljive površine
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Ispitivanje na bazi užarene žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Šifra zaštite od prodiranja: IP20 | Zaštita za prste
- Linijska frekvencija: 50 or 60
- Šifra zaštite od meh. udara: IK03 | 0,3 J
- Broj upravljačkih jedinica: 1 jedinica
- Broj proizvoda na MCB od 16 A vrste B: 75
- Zaštita IEC klase: Sigurnosna klasa II
- Prikladno za nasumično uključivanje/isključivanje: Da
- Prigušivo: Ne



Datum izdavanja:
2025-02-11
Verzija: 0.310

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com