

PHILIPS

Reflektorska
svjetiljka

ProjectLine

150 W

Toplo bijelo svjetlo, 3000 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



35.000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954472



Profesionalna kvaliteta za vaš projekt

Robusna vanjska LED rasvjeta otporna na vodu. ProjectLine reflektorska svjetiljka podržava uštedu energije i robusna je. Izrađena je od metalnog materijala i ima zaštitu od vremenskih nepogoda. Idealna je za osvjetljavanje područja ispred/iza (javnih) zgrada kao što su parkirališta, puteljci, vrtovi ili radne lokacije.

Održiv odabir

- Štedite energiju od trenutka uključivanja prekidača

Odaberite vrlo kvalitetno svjetlo

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju

Trajnost

- Dug radni vijek, do 35.000 sati

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Sve štedne žarulje tvrtke Philips štede energiju od trenutka uključivanja. Tijekom svog vijeka trajanja troše manje kW, pridonoseći manjim računima za utrošenu energiju. Količina uštede energije ovisi o vrsti žarulje i tehnologiji.

Pouzdana kvaliteta

Philips ispunjava svoja obećanja u vezi performansi žarulja. Stoga možete u potpunosti vjerovati onome što je otisnuto na Philips pakiranju o izlaznoj svjetlosnoj snazi, vijeku trajanja i snazi koja je ekvivalentna žaruljama sa žarnom niti.

Dug radni vijek, do 35.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 35.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal
- Završna obrada poklopca optike/leće: Prozirna
- Materijal poklopca optike/leće: Kaljeno staklo
- Oblik optičkog poklopca/leće: Ravno
- Vrsta optičkog poklopca/leće: Staklo

Trajnost

- Raspon temperature okoline: od -40 do +50 °C

Zaštita okoliša

- Ocjena održivosti: -

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Tolerancija svjetlosnog toka: +/-10%
- Šifra boje: 830 topla bijela
- Korelirana temperatura boje (Nom): 3000
- Počet. tolerancija indeksa Color Rendering Index (CRI): 0
- Početna kromatičnost: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Šifra linije svjetiljki: LED
- Vrsta svjetlosnog sklopa izvora svjetlosti: LED
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Širenje svjetlosnog snopa rasvjetnog tijela: 110°
- Svjetlosni tok: 13.500 lm
- Optički materijal: Staklo
- Vrsta vanjske optike: Simetrično
- Materijal reflektora: Polikarbonat
- Radna temperatura okoline Tq: 25 °C
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 90 lm/W
- Omjer svjetlosne snage u smjeru prema gore: 0

Razno

- Dodatne značajke: ProjectLine, Otporno na vodu

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- ENEC oznaka: -
- Sukladno s uredbom RoHS: Da
- Fotobiološka opasnost: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološke opasnosti: 0,2 m

Snaga

- Ulazni napon: 220 – 240
- Struja uklapanja: 2,25
- Vrijeme uklapanja: 0,093
- Faktor snage (razlomak): 0.9

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 150
- Tolerancija potrošnje energije: +/-10%

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 41
- Ukupna duljina: 385
- Ukupna širina: 298

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- IP šifra: IP65 | Otpornost na prašinu i mlazove vode
- Klasa zaštite: I. klasa
- Kabel: Kabel od 0,6 m bez utikača
- Spoj: Slobodni vodovi/žice
- Stopa kvarova upravljačkog uređaja pri srednjem vijeku trajanja od 35000 h: 5
- Prigušivo: Ne
- Upravljački program/jedinica napajanja/transformator: -
- Upravljački program uključen: Da
- Efektivna projicirana površina: 0,07
- Materijal za pričvršćivanje: Čelik
- Oznaka zapaljivosti: Za montažu na zapaljive površine
- Linijska frekvencija: 50 or 60
- Šifra zaštite od meh. udara: IK06 | 1 J
- Uređaj za montažu: Nosač za montažu, prilagodljiv
- Broj upravljačkih jedinica: 1 jedinica
- Broj proizvoda na MCB od 16 A vrste B: 14
- Prenaponska zaštita (zajednička/diferencijalna): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514954472
- Neto težina: 2,53 kg
- Bruto težina: 2,66 kg
- Visina: 4,4 cm
- Dužina: 39,3 cm
- Širina: 32,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.233

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com