

PHILIPS

Uvučeni panel

ProjectLine

30 x 30 cm

Prirodno bijelo svjetlo, 4000 K

1200 lm



8719514955288



Profesionalna kvaliteta za vaš projekt

Pouzdana i energetska učinkoviti LED paneli s uvučenim svjetlima. LED panel ProjectLine podržava uštedu energije i uklapa se u vidljive stropne profile standardnih dimenzija koji se upotrebljavaju u uredima i na (komercijalnim) radnim lokacijama s jakim prirodnim bijelim svjetlom.

Održiv odabir

- Štedite energiju od trenutka uključivanja prekidača

Odaberite vrlo kvalitetno svjetlo

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju

Trajnost

- Dug radni vijek, do 35.000 sati

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Sve štedne žarulje tvrtke Philips štede energiju od trenutka uključivanja. Tijekom svog vijeka trajanja troše manje kW, pridonoseći manjim računima za utrošenu energiju. Količina uštede energije ovisi o vrsti žarulje i tehnologiji.

Pouzdana kvaliteta

Philips ispunjava svoja obećanja u vezi performansi žarulja. Stoga možete u potpunosti vjerovati onome što je otisnuto na Philips pakiranju o izlaznoj svjetlosnoj snazi, vijeku trajanja i snazi koja je ekvivalentna žaruljama sa žarnom niti.

Dug radni vijek, do 35.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 35.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal
- Završna obrada poklopca optike/leće: Opal
- Materijal poklopca optike/leće: Akrilat

Trajnost

- Raspon temperature okoline: od -10 do +35 °C

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Tolerancija svjetlosnog toka: +/-10%
- Šifra boje: 840 neutralna bijela
- Konstantna svjetlosna snaga: Ne
- Korelirana temperatura boje (Nom): 4000
- Početna kromatičnost: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Širenje svjetlosnog snopa rasvjetnog tijela: 120°
- Svjetlosni tok: 1.200 lm
- Optički materijal: Polistiren
- Vrsta optike: Kut svjetlosnog snopa od 120°
- Materijal reflektora: Akrilat
- Zasićena crvena (R9): <50
- Radna temperatura okoline Tq: 25 °C
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 1,6
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 80 lm/W
- Jedinstvena ocjena odsjaja CEN: 22

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 82 mA
- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da
- Fotobiološka opasnost: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološke opasnosti: 0,2 m

Snaga

- Ulazni napon: 220-240
- Struja uklapanja: 10
- Vrijeme uklapanja: 0,15
- Faktor snage (razlomak): 0.9

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 15
- Tolerancija potrošnje energije: +/-10%

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 59
- Ukupna duljina: 295
- Ukupna širina: 295

Servis

- Jamstvo: 3 godine

Razno

- Dodatne značajke: ProjectLine, Senzor, Otporno na vodu

Tehničke specifikacije

- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa
- Spoj: Utični priključak, 2-polni
- Stopa kvarova upravljačkog uređaja pri srednjem vijeku trajanja od 35000 h: 7,5
- Prigušivo: Ne
- Upravljački program/jedinica napajanja/transformator: Jedinica napajanja (uključivanje/isključivanje)
- Upravljački program uključen: Da
- Oznaka zapaljivosti: Za montažu na zapaljive površine
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Ispitivanje na bazi užarene žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Linijska frekvencija: 50 or 60
- Šifra zaštite od meh. udara: IK02 | 0,2 J standard
- Broj upravljačkih jedinica: 1 jedinica
- Broj proizvoda na MCB od 16 A vrste B: 50
- Prikladno za nasumično uključivanje/isključivanje: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514955288
- Neto težina: 0,56 kg
- Bruto težina: 0,73 kg
- Visina: 30,5 cm
- Dužina: 34,5 cm
- Širina: 4,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.281

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com