PHILIPS

Žarulja od 8,5 W (ekvivalentna 60 W) A60 E27 x2

Pametni LED

U boji

Plastika

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom ili glasom

8720169171060

A ↑ G F

Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Doživite veću udobnost svakodnevnog života s ovom pametnom WiZ LED A60 žaruljom. Žarulja svijetli nježnom bijelom svjetlošću koja se može smanjiti do željene svjetline pomoću aplikacije ili glasa. Možete napraviti raspored da se svjetlo pali i gasi prema vašem dnevnom ili tjednom rasporedu poslova, pristupati daljinski svjetlima čak i kada niste doma. WiZ svjetla povezuju se putem postojeće Wi-Fi veze, nije potreban nikakav dodatni hardver.

Jednostavno za postavljanje
- Funkcije pametne rasvjete jednostavne za postavljanje

Pametno upravljanje
- Upravljajte putem pametnog telefona gdjegod se nalazili.

Pametne značajke
- Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost
- Postavite paljenje i gašenje rasvjete u skladu s vašim rasporedom

Načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

Istaknute znač.

Trenutačno postavljanje

Uživajte u prednostima pametnih značajki za tren oka, jednostavnim povezivanjem svjetiljke WiZ s Wi-Fi mrežom. S lakoćom upravljajte svjetlima i kada niste kod kuće te zakažite automatsko uključivanje i isključivanje rasvjete. Nema potrebe za instalacijom dodatnog hardvera, kao što je koncentrator ili pristupnik.

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravljajte svojim uređajima gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili uređaje uključene prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost

Koristite unaprijed postavljene značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će osigurati jaču dnevnu svjetlost kada vam je potrebna energija i usredotočenost, a zatim će neprimjetno prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje će vam pomoći da se opustite i bolje spavate.

Raspored automatizacije rasvjete

Automatizirajte svoja pametna svjetla u skladu sa svojom dnevnom ili tjednom rutinom. Zakažite uključivanje svih svjetala ujutro ili prije no što stignete kući i njihovo gašenje radi uštede energije kada vam nisu potrebna.

Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A60
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Masa: 0,13 kg

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): ≥80
- Temperatura boje: 2200-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 94 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 65 mA

Podaci o ambalaži
- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 8,5 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 122 mm
- Ukupna duljina: 122 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Nazivne vrijednosti
- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000
- Nazivni svjetlosni tok: 806 lm
- Nazivna snaga: 8.5 W

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1877826
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Što je podržano
- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definirano razdoblje podrške: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. broj dodataka: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8720169171060
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,2 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 14 cm

Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.295

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com