

# PHILIPS

## Stropna svjetiljka

### Funkcionalno

Stropna svjetiljka Meson s tehnologijom isprepletene optike

Smanjeni odsjaj

Povećana udobnost

Bijela



8720169173460



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za oči

Osvjetlite prostor LED stropnom svjetiljkom Philips EyeComfort koja pruža ugodan izvor svjetlosti blage za oči.

### Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

### Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Smanjeni odsjaj. Povećana udobnost.

# Istaknute znač.

## Prikladno za niske stropoveTanak dizajn

### Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

## EyeComfort s isprepletenom optikom

Tehnologija isprepletene optike poboljšava cjelokupno iskustvo osvjetljenja u svakodnevnom životu. S utisnutim 3D uzorcima koji pomažu u raspršivanju svjetla, tehnologija mikroleća omogućuje ravnomjernu

distribuciju svjetla što značajno smanjuje odsjaj. To osvjetljenje nije samo meko i ujednačeno svjetlo ugodnije za oči, već i pametno raspršuje svjetlo za manje blještavo osvjetljenje osvijetljenog područja.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 7.500

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 93 mA
- Učinkovitost: 76 lm/W

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,09 kg
- Dužina proreza: 12.5 cm
- Širina proreza: 12.5 cm
- Visina: 3,5 cm
- Dužina: 14 cm
- Uvučeni dio: 11,7 cm
- Širina: 14 cm

## Servis

- Jamstvo: 1 godina

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 140 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 960
- Boja svjetla: 4000 K
- Mrežno napajanje: 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169173460
  - Neto težina: 0,09 kg
  - Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 14,1 cm
  - Dužina: 4,2 cm
  - Širina: 15,1 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.317

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)