

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Meson, 5,5 W, 90 mm

Ugradbene svjetiljke

4000 K

Bijela

8720169173620



Ugodna svjetlost i tanji navoj

Osvijetlite prostor LED stropnom svjetiljkom Philips EyeComfort koja pruža ugodan izvor svjetlosti blage za oči.

Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Smanjeni odsjaj. Povećana udobnost.

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropoveTanak dizajn

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

EyeComfort s isprepletenom optikom

Tehnologija isprepletene optike poboljšava cjelokupno iskustvo osvjetljenja u svakodnevnom životu. S utisnutim 3D uzorcima koji pomažu u raspršivanju svjetla, tehnologija mikroleća omogućuje ravnomjernu

distribuciju svjetla što značajno smanjuje odsjaj. To osvjetljenje nije samo meko i ujednačeno svjetlo ugodnije za oči, već i pametno raspršuje svjetlo za manje blještavo osvjetljenje osvijetljenog područja.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 7.500

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 100 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 46 mA
- Učinkovitost: 69 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,036 kg
- Dužina proreza: 8.0 cm
- Širina proreza: 8.0 cm
- Visina: 3,5 cm
- Dužina: 9 cm
- Uvučeni dio: 8,7 cm
- Širina: 9 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 90 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 550
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Ne

- Snaga žarulje u kompletu: 5.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169173620
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 10,5 cm
- Dužina: 4,7 cm
- Širina: 9,2 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.341

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com