

# PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska  
svjetiljka Bracia

Stropni/zidni reflektori

2700 K

Bijela

ClickFix



8720169174740



## Elegantni LED reflektori jarko će osvijetliti bio koju prostoriju vašeg doma

Asortiman LED reflektora Bracia dizajniran je za osvjetljavanje vašeg doma toplim bijelim svjetlom. Bezvremenski dizajn i kvaliteta tvrtke Philips nude savršeno rješenje koje će trajati mnogo godina. Podesiva glava i širok kut svjetlosnog snopa osiguravaju široku pokrivenost svjetlom bilo koje prostorije, bez obzira na to radi li se o dnevnom boravku ili hodniku. Reflektori Bracia savršeni su i za osvjetljenje kuhinjskih radnih površina i bilo kojeg područja u kojem trebate mnogo jakog svjetla.

### Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda do 80 % energije
- Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati

### Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

**Vrhunska kvaliteta**

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

**Posebne značajke**

- Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

**Vrlo kvalitetno svjetlo**

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima

# Istaknute znač.

## Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili nagnjanjem glave reflektora.

## Ušteda do 80 % energije



U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima istu svjetlosnu snagu, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite LED svjetiljku tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

## Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 25.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete imati savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

## Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvjetljivati vaš dom.

## Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Za potpuno osvjetljavanje prostora, odaberite ovo svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti i svaki će kutak sobe biti jednako osvjetljen.

## EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima



Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na treperenje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. Ovo rasvjetno tijelo tvrtke Philips ne samo da pruža ugodnu rasvjetu, već zadržava kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000

**Zaštita okoliša**

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

**Dodatna značajka / dodatak u kompletu**

- click!FIX montaža: Da
- Integrirane LED: Da
- Topla bijela svjetlost: Da

**Značajke svjetla**

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

**Razno**

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: ClickFix

**Druge značajke**

- Jakost struje u žarulji: 47 mA

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,22 kg
- Ukupna visina: 125 mm
- Ukupna duljina: 90 mm
- Ukupna širina: 90 mm

**Servis**

- Jamstvo: 5 godina

**Tehničke specifikacije**

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 550
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 5.5
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169174740
- Neto težina: 0,22 kg
- Bruto težina: 0,28 kg
- Visina: 12 cm
- Dužina: 9,6 cm
- Širina: 9,6 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.348

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)