

PHILIPS

Stropna svjetiljka Garnet od 30 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Crna



8720169195196



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Promjena ambijentalne rasvjete u prostoriji nikada nije bila jednostavnija. LED stropna svjetiljka SceneSwitch tvrtke Philips pruža vam tri jedinstvene postavke za postavljanje ugodaja. Kombinacija glavnog i neizravnog svjetla daje pružit će vam savršen ambijent za druženje, koncentraciju i ugodne trenutke. Nije vam potreban prigušivač ni instalacija – sve što trebate je vaš postojeći prekidač

Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Neizravno osvjetljenje
- Trostruko svjetlo po zonama
- Meko uravnoteženo osvjetljenje

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Istaknute znač.

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Neizravno osvjetljenje

Sjenilo za svjetiljku Volcano ukrašava vaš prostor i nježno reflektira svjetlo.

Trostruko svjetlo po zonama

Trostruki izvor svjetlosti po zonama pruža vam fleksibilnost stvaranja željenog ambijenta.

Meko uravnoteženo osvjetljenje

Prava kombinacija neizravnog i izravnog svjetla raspršuje topli sjaj cijelim prostorom bez bliještanja.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 20 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 103 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 154 mA

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,04 kg
- Ukupna visina: 89 mm
- Ukupna duljina: 400 mm
- Ukupna širina: 400 mm

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169195196
- Neto težina: 1,07 kg
- Bruto težina: 2,36 kg
- Visina: 44 cm
- Dužina: 12 cm
- Širina: 44 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Promjer: 400 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 3100
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.415

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com