

PHILIPS

Stropna svjetiljka Wincel od 24 W

Stropne svjetiljke

2700 – 6500 K

Bijela

Prigušiva; daljinski upravljač

8720169196117



Mogućnost postavljanja željenog ugođaja na dohvat ruke

Uz samo nekoliko jednostavnih klikova na daljinskom upravljaču stropna LED svjetiljka Philips All-In-One pruža vam vrhunsku fleksibilnost i praktičnost za jednostavnu personalizaciju postavki rasvjete. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Stvorite željene ambijente sa svjetlom koje zna vaše potrebe.

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Prilagodljivo – od tople bijele do hladne dnevne svjetlosti
- Upravljanje jačinom osvetljenja s funkcijom memorije
- 4 unaprijed postavljene scene
- Daljinski upravljač omogućuje jednostavno upravljanje postavkama svjetline u dosegu do 10 m
- Daljinski upravljač sa zidnim nosačem

Istaknute znač.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset

godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Prilagodljivo – od tople bijele do hladne dnevne svjetlosti

Prilagodljivo osvjetljenje omogućuje vam promjenu boje svjetla u skladu s raspoloženjem ili aktivnosti. Topla bijela idealna je za opuštanje, a hladna dnevna svjetlost za poticajnu usredotočenost.

Upravljanje jačinom osvjetljenja s funkcijom memorije

Pamti određene razine svjetline koje preferirate.

4 unaprijed postavljene scene

Uživajte u različitim ugodajima zahvaljujući praktičnosti unaprijed postavljenih svjetlosnih scena za svaku priliku.

Daljinski upravljač omogućuje jednostavno upravljanje postavkama svjetline u dosegu do 10 m

Pomoću ovog daljinskog upravljača možete uključiti/isključiti svjetla ili promijeniti svjetlinu i boju s udaljenosti od najviše 10 m.

Daljinski upravljač sa zidnim nosačem

Pomoću priloženog nosača daljinski upravljač možete postaviti gdje god trebate dodatni prekidač – nije potrebno ožičenje.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 20 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Da
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Daljinski upravljač

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 210 mA
- Učinkovitost: 104 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,8 kg
- Visina: 7 cm
- Dužina: 39,5 cm
- Širina: 39,5 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 395 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2500
- Boja svjetla: 2700-6500
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Bežično prigušivanje – ne upotrebljavajte s prigušivačem
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169196117
- Neto težina: 0,79 kg
- Bruto težina: 1,44 kg
- Visina: 9,6 cm
- Dužina: 47,8 cm
- Širina: 48,5 cm



Datum izdavanja:
2025-03-04
Verzija: 0.369

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com