

PHILIPS

Stropna svjetiljka s
ventilatorom Amigo, 60 +
25 W

Stropni ventilatori sa
svjetiljkom

3000 / 4400 / 6500 K

Bijela

Prigušiva; daljinski upravljač



8720169248762



Mogućnost postavljanja željenog ugodaja na dohvat ruke

Kombinirajte prilagodljivo svjetlo i ugodan povjetarac uz stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips, koji uključuje daljinski upravljač.

Jednostavnost doživljaja

- Uporaba tijekom čitave godine
- Uživajte u ugodnom povjetarcu

Istaknute znač.

Uporaba tijekom čitave godine

Uz načine rada i za ljetu i za zimu moći ćete optimalno postaviti cirkulaciju zraka u prostoru tijekom cijele godine.

Uživajte u ugodnom povjetarcu

Unesite dašak povjetarca u bilo koju prostoriju svoje kuće pomoću funkcije Natural Breeze uz dinamičke postavke brzine za ventilator.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni ventilatori sa svjetiljkom
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Daljinski upravljač

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 380 mA
- Učinkovitost: 108 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 2,1 kg
- Visina: 14,2 cm
- Dužina: 57,7 cm
- Širina: 57,7 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Promjer: 577 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 6500
- Boja svjetla: 3000/4400/6500
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8720169248762
- Neto težina: 2,1 kg
- Bruto težina: 3,4 kg
- Visina: 62 cm
- Dužina: 17 cm
- Širina: 61,5 cm



Datum izdavanja:
2025-05-22
Verzija: 0.292

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com