

# PHILIPS

Žarulja od 75 W A60  
E27

LED

4000 K

1055 lm

15.000 h



8720169253131



## Najmodernija LED žarulja za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

### **Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje**

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### **Odaberite održivo rješenje**

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju.
- Ne sadrži živu

# Istaknute znač.

## Mijenja standardnu žarulju sa žarnom niti



Lijepo oblikovan dizajn i poznate dimenzije ovu standardnu štednu LED

žarulju čine suvremenom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne standardne žarulje sa žarnom niti.

## Bez UV i IR

U snopu svjetlosti nema infracrvenog zračenja, što znači da ne zrači toplina, a nema ni ultraljubičastog svjetla, što znači da tkanina i predmeti pod ovim svjetlom neće izbljediti.

## Ne sadži živu



Elementi žarulje bez žive omogućuju odlaganje da žarulju odložite kao neopasan otpad, čime karakteristika pruža jednostavan način da vaš trenutni prostor učinite održivijim.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1055 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 105 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Ne

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Naziv proizvoda: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Potrošnja energije: 10 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 108 mm
- Ukupna duljina: 108 mm
- Ukupna širina: 60 mm

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169253131
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 13,8 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 6,2 cm



Datum izdavanja:  
2025-09-17  
Verzija: 0.370

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)