

PHILIPS

Žarulja od 75 W A60
E27

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h



8720169253841



Najmodernija LED žarulja za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju.
- Ne sadrži živu

Istaknute znač.

Mijenja standardnu žarulju sa žarnom niti



Lijepo oblikovan dizajn i poznate dimenzije ovu standardnu štednu LED

žarulju čine suvremenom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne standardne žarulje sa žarnom niti.

Bez UV i IR

U snopu svjetlosti nema infracrvenog zračenja, što znači da ne zrači toplina, a nema ni ultraljubičastog svjetla, što znači da tkanina i predmeti pod ovim svjetlom neće izbljediti.

Ne sadrži živu



Elementi žarulje bez žive omogućuju odlaganje da žarulju odložite kao neopasan otpad, čime karakteristika pruža jednostavan način da vaš trenutni prostor učinite održivijim.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1055 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 105 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Naziv proizvoda: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Potrošnja energije: 10 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 108 mm
- Ukupna duljina: 108 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169253841
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 13,8 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 6,2 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.370

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com