

# PHILIPS

Stupna svjetiljka  
Bustan od 3,8 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Antracit

Otporna na vodu



8720169257436



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo na održiv način

Iznimno učinkovite vanjske svjetiljke Philips Bustan služe se revolucionarnom novom tehnologijom za smanjenje ugljičnih emisija, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. Uz nevjerojatan vijek trajanja od 50.000 sati, ove svjetiljke traju više od dvaput dulje u odnosu na ekvivalentne vanjske LED svjetiljke tvrtke Philips, a troše 50 % manje energije. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati
- Iznimno učinkovit proizvod
- Ušteda do 80 % energije

### Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

### Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

### Posebne značajke

- Snažno svjetlo

8720169257436


**Vrlo kvalitetno svjetlo**

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

**Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati**

Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

**Iznimno učinkovit proizvod**

Troši barem 50 % manje energije u usporedbi s LED svjetlima ekvivalentnog standarda tvrtke Philips.

**Ušteda do 80 % energije**

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima istu svjetlosnu snagu, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite LED svjetiljku tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

**5 godina jamstva na LED sustav**


Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

**IP44 – otporno na vremenske nepogode**

Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

**Snažno svjetlo**

Ovo vanjsko rasvjetno tijelo tvrtke Philips pruža snažno svjetlo. Jarki snop svjetla osvjetljavat će vaš vrt ili terasu.

**Topla bijela svjetlost, 2700 K**

Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

## Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

## Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stupne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 4,3

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 2,555 kg
- Ukupna visina: 770 mm
- Ukupna duljina: 220 mm
- Ukupna širina: 90 mm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

## Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: B
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 3,8
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169257436
- Neto težina: 2,56 kg
- Bruto težina: 2,95 kg
- Visina: 81,8 cm
- Dužina: 9,3 cm
- Širina: 22,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-02  
Verzija: 0.310

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)