

# PHILIPS

Stropna svjetiljka s ventilatorom Amigo, 42 + 20 W

Stropni ventilatori sa svjetiljkom

3000 / 4400 / 6500 K

Bijela

Prigušiva; daljinski upravljač



8720169260641



## Mogućnost postavljanja željenog ugodaja na dohvat ruke

Kombinirajte prilagodljivo svjetlo i ugodan povjetarac uz stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips, koji uključuje daljinski upravljač.

### Jednostavnost doživljaja

- Uporaba tijekom čitave godine
- Uživajte u ugodnom povjetarcu

# Istaknute znač.

## Uporaba tijekom čitave godine

Uz načine rada i za ljetu i za zimu moći ćete optimalno postaviti cirkulaciju zraka u prostoru tijekom cijele godine.

## Uživajte u ugodnom povjetarcu

Unesite dašak povjetarca u bilo koju prostoriju svoje kuće pomoću funkcije Natural Breeze uz dinamičke postavke brzine za ventilator.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni ventilatori sa svjetiljkom
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Daljinski upravljač

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 330 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,5 kg
- Visina: 13,7 cm
- Dužina: 48,5 cm
- Širina: 48,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 485 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 4400
- Boja svjetla: 3000/4400/6500
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:  
8720169260641
- Neto težina: 1,5 kg
- Bruto težina: 2,32 kg
- Visina: 51,5 cm
- Dužina: 15,5 cm
- Širina: 51 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.265

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)