

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Petronia od 3,8 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Antracit

Senzor; otporna na vodu



8720169263734



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo na održiv način

Vanjska LED zidna svjetiljka Philips Petronia antracit-sive boje uokviruje svjetlosnu ploču u izdržljivom kućištu od lijevanog aluminija i ima senzor pokreta. Ove iznimno učinkovite vanjske svjetiljke služe se revolucionarnom novom tehnologijom za smanjenje ugljičnih emisija, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije.

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati
- Iznimno učinkovit proizvod
- Ušteda do 80 % energije

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Senzor pokreta za praktičnost i pouzdanost

8720169263734


Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati

Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Iznimno učinkovit proizvod

Troši barem 50 % manje energije u usporedbi s LED svjetlima ekvivalentnog standarda tvrtke Philips.

Ušteda do 80 % energije

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima istu svjetlosnu snagu, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite LED svjetiljku tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

5 godina jamstva na LED sustav


Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

IP44 – otporno na vremenske nepogode

Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Senzor pokreta za praktičnost i pouzdanost

Ugrađeni senzor pokreta zaželjat će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kada netko dolazi.

Topla bijela svjetlost, 2700 K

Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 4,3

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,66 kg
- Ukupna visina: 230 mm
- Ukupna duljina: 190 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: B
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 3,8
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169263734
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,79 kg
- Visina: 24 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 19,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.306

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com