

# PHILIPS

Svjetiljka na postolju /  
za stazu Vapora od 1,5 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Crna

Senzor; solarna; otporna na  
vodu



8720169265721



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo na održiv način

Svjetiljka na postolju Vapora tvrtke Philips pouzdana je solarna svjetiljka koja traje duže, smanjuje potrošnju energije i podržava održivost.

### Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

### Održiva rasvjetna rješenja

- Solarna energija

### Napredno LED svjetlo

- LED svjetlo visoke kvalitete

### Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

### Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K


Istaknute znač.

### Nije potrebno ožičenje



Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

### Solarna energija



Svjetiljke Solar tvrtke Philips dizajnirane su za optimalno iskorištavanje energije sunca i pružanje svjetla koje traje duže. Budući da ne troše energiju, pomažu vam uštedjeti na računima za struju i doprinijeti zaštiti okoliša.

### LED svjetlo visoke kvalitete



Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

### Vrlo kvalitetni materijali




Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

### IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

### Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Da
- Topla bijela svjetlost: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

## Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Solarno, Otporno na vodu, Svjetiljke koje svijetle od sumraka do zore

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,305 kg
- Ukupna visina: 540 mm
- Ukupna duljina: 130 mm
- Ukupna širina: 130 mm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 200
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 3.3 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1,5
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169265721
- Neto težina: 0,31 kg
- Bruto težina: 0,47 kg
- Visina: 28,4 cm
- Dužina: 13,7 cm
- Širina: 16,4 cm



Datum izdavanja:  
2025-09-17  
Verzija: 0.309

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)