

PHILIPS

Zidna svjetiljka Kylis od
25 W, GU10, bez žarulje

Vanjska rasvjetna tijela

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu



8720169266551



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Ova vanjska svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima kako bi vam pružila ugodaj koji ste oduvijek željeli.

Jednostavnost uporabe

- Žarulja nije u kompletu

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite zidne svjetiljke za upotrebu na otvorenom

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Žarulja nije u kompletu

Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.

Odaberite zidne svjetiljke za upotrebu na otvorenom


Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

Vrlo kvalitetni materijali



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Nehrđajući čelik

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,45 kg
- Visina: 11,8 cm
- Dužina: 9 cm
- Širina: 7,8 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: nije primjenjivo
- Navoj/grlo: GU10
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 25
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169266551
- Neto težina: 0,45 kg
- Bruto težina: 0,5 kg
- Visina: 13 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Širina: 10 cm



Datum izdavanja:
2025-05-22
Verzija: 0.287

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com