

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Laven od 6 W

Vanjska rasvjetna tijela

4000 K

Crna

Otporna na vodu



8720169266612



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Ova vanjska svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima kako bi vam pružila ugodaj koji ste oduvijek željeli. Na raspolaganju su verzije s toplim ili hladnim bijelim svjetlom.

Napredno LED svjetlo

- LED svjetlo visoke kvalitete

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladno bijelo svjetlo, 4000 K

Istaknute znač.

LED svjetlo visoke kvalitete


LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućuje optimalnu svjetlosnu snagu i unosi žive boje u vaš dom.

Vrlo kvalitetni materijali



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Hladno bijelo svjetlo, 4000 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi hladnu bijelu svjetlost na 4000 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,5 kg
- Ukupna visina: 135 mm
- Ukupna duljina: 140 mm
- Ukupna širina: 100 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 3.5 cm x 0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 750
- Boja svjetla: 4000 K
- Mrežno napajanje: 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 6
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169266612
- Neto težina: 0,5 kg
- Bruto težina: 0,59 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 12 cm
- Širina: 15 cm



Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.314

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com