

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Fresco od 4,6 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Crna

Otporna na vodu



8720169266858



S lakoćom usmjerite visokokvalitetno LED svjetlo u kojem god smjeru želite

Uvučena reflektorska svjetiljka Fresco tvrtke Philips ima predivno LED svjetlo za isticanje značajki vrta ili rasvjetu mračnih područja. Izrađena je od izdržljivog nehrđajućeg čelika, a prilagodljiva glava omogućava usmjeravanje svjetlosnog snopa.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora

Napredno LED svjetlo

- LED svjetlo visoke kvalitete

Vrhunska kvaliteta

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP23 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnim prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem glave reflektora.

LED svjetlo visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućuje optimalnu svjetlosnu snagu i unosi žive boje u vaš dom.

Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvjetljivati vaš dom.

IP23 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova oznaka IP23 znači da je dizajnirano za zaštitu od prskanja vode pa je idealno za terasu ili trijem.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Nehrdajući čelik

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Potpuna vodootpornost: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,16 kg
- Dužina proreza: 8.0 cm
- Širina proreza: 8.0 cm
- Visina: 11 cm
- Dužina: 10 cm
- Uvučeni dio: 11 cm
- Širina: 10 cm

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169266858
- Neto težina: 0,16 kg
- Bruto težina: 0,28 kg
- Visina: 10 cm
- Dužina: 9 cm
- Širina: 10 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 355
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: G
- Navoj/grlo: GU10
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 4.6 W
- IP šifra: IP23
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1



Datum izdavanja:
2025-03-08
Verzija: 0.277

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com