

PHILIPS

Svjetiljka na postolju /
za stazu Radii 1,3 W

Vanjska rasvjetna tijela

3000 K

Crna

Poveziva; senzor; solarna;
otporna na vodu



8720169267213



Naša energetski najučinkovitija LED svjetla do sada

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu solarnu vanjsku LED svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. Uz nevjerojatan vijek trajanja od 50.000 sati, traje više od pet puta dulje u odnosu na ekvivalentne vanjske LED svjetiljke tvrtke Philips. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

Održiva rasvjetna rješenja

- Iznimno učinkovita solarna energija

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom

Napredno LED svjetlo

- 5 godina jamstva na LED sustav

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

8720169267213

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Jako bijelo svjetlo, 3000 K


Istaknute znač.

Nije potrebno ožičenje



Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

Iznimno učinkovita solarna energija



Zahvaljujući iznimno učinkovitom sustavu solarne energije tvrtke Philips, ova rasvjetna tijela daju svjetlo do 40 sati kada im je baterija potpuno napunjena. Uživajte u jakom svjetlu cijelu noć ili čak u lošim ili oblačnim vremenskim uvjetima.

Odaberite svjetiljke na postolju za upotrebu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj svjetiljci na postolju, savršenoj za rasvjetu vrta ili ruba terase te za naglašavanje automobilskih prilaza i staza.

5 godina jamstva na LED sustav




Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Jako bijelo svjetlo, 3000 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi jaku bijelu svjetlost na 3000 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Da
- Topla bijela svjetlost: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Spojivo, Senzor, Solarno, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,912 kg
- Ukupna visina: 600 mm
- Ukupna duljina: 175 mm
- Ukupna širina: 175 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 250
- Boja svjetla: 3000 K
- Mrežno napajanje: 4 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: A
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1,3
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169267213
- Neto težina: 0,91 kg
- Bruto težina: 1,41 kg
- Visina: 63 cm
- Dužina: 20 cm
- Širina: 20 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.259

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com