

PHILIPS

Zidna svjetiljka Grits
od 1,5 W

Vanjska rasvjetna tijela


2700 K

Crna

Niski napon; otporne na vodu



8720169269255



Vrtna svjetiljka koju možete jednostavno uključiti, povezati i uživati

Asortiman niskonaponskih svjetiljki Philips GardenLink nudi niz vanjskih svjetiljki koje možete jednostavno i sigurno sami postaviti. Možete spojiti više svjetiljki na jedno napajanje i uključiti ih u standardnu utičnicu, a zatim jednostavno dodavati dodatna svjetla i premješati ih kad god želite. Ožičenje svjetiljki je jednostavno, a niski napon osigurava da se ne ozlijedite vi, vaša djeca ni kućni ljubimci.

Jednostavnost uporabe

- Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink
- Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Proizvod je siguran za upotrebu

- Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 20.000 sati

8720169269255

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink

Svako rasvjetno tijelo GardenLink nudi isti Twist & Lock konektor koji omogućuje jednostavnu instalaciju i spajanje. Položaje rasvjetnih tijela i dodataka možete mijenjati prema tome kako se mijenjaju vaše potrebe za vanjskim osvjetljenjem te na taj način možete dodati svjetlost svakom kutku vašeg vrta.

Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Izuzetno jednostavna instalacija i povezivanje s Twist & Lock konektorima proizvoda. Jednostavno priključite svjetla i uživajte!

Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V


Svjetla niskog napona (24 V) sigurno možete postaviti sami bez opasnosti od strujnog udara. Za to vam nije potreban profesionalni električar.

Dugi vijek trajanja – do 20.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 20.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 70 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Dodatne značajke: Niski napon, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,27 kg
- Ukupna visina: 110 mm
- Ukupna duljina: 110 mm
- Ukupna širina: 80 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 180
- Boja svjetla: 2700 K
- Mrežno napajanje: Maks. 24 V istosmjerne struje
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1,5
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169269255
- Neto težina: 0,27 kg
- Bruto težina: 0,32 kg
- Visina: 12 cm
- Dužina: 11,2 cm
- Širina: 11,8 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.288

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com