

PHILIPS

Senzor za razdoblje
od sumraka do zore

Vanjska rasvjetna tijela

GardenLink

Crna

Niski napon; otporne na vodu



8720169269293



Vrtna svjetiljka koju možete jednostavno uključiti, povezati i uživati

Asortiman niskonaponskih svjetiljki Philips GardenLink nudi niz vanjskih svjetiljki koje možete jednostavno i sigurno sami postaviti. Možete spojiti više svjetiljki na jedno napajanje i uključiti ih u standardnu utičnicu, a zatim jednostavno dodavati dodatna svjetla i premještati ih kad god želite. Ožičenje svjetiljki je jednostavno, a niski napon osigurava da se ne ozlijedite vi, vaša djeca ni kućni ljubimci.

Jednostavnost uporabe

- Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink
- Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Proizvod je siguran za upotrebu

- Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Istaknute znač.

Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink

Svako rasvjetno tijelo GardenLink nudi isti Twist & Lock konektor koji omogućuje jednostavnu instalaciju i spajanje. Položaje rasvjetnih tijela i dodataka možete mijenjati prema tome kako se mijenjaju vaše potrebe za vanjskim osvjetljenjem te na taj način možete dodati svjetlost svakom kutku vašeg vrta.

Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Izuzetno jednostavna instalacija i povezivanje s Twist & Lock konektorima proizvoda. Jednostavno priključite svjetla i uživajte!

Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V

Svjetla niskog napona (24 V) sigurno možete postaviti sami bez opasnosti od strujnog udara. Za to vam nije potreban profesionalni električar.

Vrlo kvalitetni materijali

Ovaj senzor za vrijeme od sumraka do zore GardenLink tvrtke Philips napravljen je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Dodatna oprema
- Dodatne značajke: Niski napon, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,12 kg
- Visina: 3 cm
- Dužina: 29 cm
- Širina: 7 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Maks. 24 V istosmjerne struje
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 12 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8720169269293
- Neto težina: 0,12 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 13,7 cm
- Dužina: 5,2 cm
- Širina: 9,2 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.318

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com