

# PHILIPS

Podne reflektorske  
svjetiljke s klinom Spore  
od 1 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Srebrna

Niski napon; otporne na vodu



8720169269453



## Vrtna svjetiljka koju možete jednostavno uključiti, povezati i uživati

Asortiman niskonaponskih svjetiljki Philips GardenLink nudi niz vanjskih svjetiljki koje možete jednostavno i sigurno sami postaviti. Možete spojiti više svjetiljki na jedno napajanje i uključiti ih u standardnu utičnicu, a zatim jednostavno dodavati dodatna svjetla i premješati ih kad god želite. Ožičenje svjetiljki je jednostavno, a niski napon osigurava da se ne ozlijedite vi, vaša djeca ni kućni ljubimci.

### Jednostavnost uporabe

- Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink
- Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

### Proizvod je siguran za upotrebu

- Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V

### Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 20.000 sati

8720169269453

**Dizajnirana za korištenje na otvorenom**

- IP67 – otporno na vremenske nepogode

**Vrlo kvalitetno svjetlo**

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

# Istaknute znač.

## Kompatibilno je sa svim rasvjetnim tijelima i dodacima GardenLink

Svako rasvjetno tijelo GardenLink nudi isti Twist & Lock konektor koji omogućuje jednostavnu instalaciju i spajanje. Položaje rasvjetnih tijela i dodataka možete mijenjati prema tome kako se mijenjaju vaše potrebe za vanjskim osvjetljenjem te na taj način možete dodati svjetlost svakom kutku vašeg vrta.

## Jednostavno se postavlja s Twist & Lock konektorima

Izuzetno jednostavna instalacija i povezivanje s Twist & Lock konektorima proizvoda. Jednostavno priključite svjetla i uživajte!

## Dodatna sigurnost zahvaljujući niskom naponu od 24 V

Svjetla niskog napona (24 V) sigurno možete postaviti sami bez opasnosti od strujnog udara. Za to vam nije potreban profesionalni električar.

## Dugi vijek trajanja – do 20.000 sati



Pouzdanost visokokvalitetno LED svjetlo traje do 20.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

## IP67 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova oznaka IP67 znači da je dizajnirano tako da ima zaštitu od privremenog uranjanja te je idealno za osvjetljavanje putova ili prilaza. Možete čak i vozilom prijeći preko njega.

## Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Srebrna
- Materijal: Metal

## Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 20.000

### Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

### Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 65 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

### Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Podne reflektorske svjetiljke s klinom
- Dodatne značajke: Niski napon, Otporno na vodu

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,8 kg
- Ukupna visina: 60 mm
- Ukupna duljina: 40 mm
- Ukupna širina: 40 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 3.5 cm x 3.5 cm

### Servis

- Jamstvo: 2 godine

### Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 120lm
- Boja svjetla: 2700 K
- Mrežno napajanje: 220 – 240 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 1
- IP šifra: IP67 | Otpornost na prašinu i otpornost na kratkotrajno uranjanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169269453
- Neto težina: 0,8 kg
- Bruto težina: 0,98 kg
- Visina: 24,7 cm
- Dužina: 15,2 cm
- Širina: 15,2 cm



Datum izdavanja:  
2025-09-03  
Verzija: 0.318

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)