

PHILIPS

Stropni ventilator sa
svjetiljkom Atlas,
35 + 28 W

Stropni ventilatori sa
svjetiljkom

2700/5500/4000 K

Nikal

Daljinski upravljač



8720169279148



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Kombinirajte prilagodljivo svjetlo i ugodan povjetarac uz uvlačivi stropni ventilator s LED svjetlom Philips, koji uključuje daljinski upravljač. Zahvaljujući prozirnim lopaticama koje se uvlače te tako nestaju iz vida kada se ne upotrebljavaju i trima postavkama rasvjete SceneSwitch, ovo svjetlo stvara savršenu atmosferu u bilo kojem prostoru.

Jednostavnost doživljaja

- Uvlačivi stropni ventilator s prozirnim lopaticama
- Jednostavna montaža i sigurna upotreba
- Snažne i pouzdane performanse
- Uporaba tijekom čitave godine
- Uživajte u ugodnom povjetarcu
- Praktični mjerači vremena

Ambijentalni svjetlosni efekt

- Jako, ali ugodno stropno svjetlo

Vrhunska kvaliteta

- Tihi motor

Istaknute znač.

Uvlačivi stropni ventilator s prozirnim lopaticama

Pozdravite se sa sjenama koje kruže po vašem stropu. Ovaj ventilator ima prozirne lopatice koje se mogu pretvoriti u svjetlost i nestati iz vida kada ih ne upotrebljavate.

Jednostavna montaža i sigurna upotreba

Uvlačivi stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips prošao je stroga sigurnosna ispitivanja, sadrži vijke otporne na pad i odlikuje se čvrstim dizajnom, kao i ostalim važnim sigurnosnim značajkama.

Snažne i pouzdane performanse

Stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips dizajniran je kako bi osigurao snažno strujanje zraka i kontinuiranu pouzdanost tijekom vremena. Dizajn sa širokim lopaticama omogućuje zahvaćanje velikog obujma zraka kako bi se osigurao maksimalan protok zraka za hlađenje.

Uporaba tijekom čitave godine

Uz načine rada i za ljetu i za zimu moći ćete optimalno postaviti cirkulaciju zraka u prostoru tijekom cijele godine.

Uživajte u ugodnom povjetarcu

Unesite dašak povjetarca u bilo koju prostoriju svoje kuće pomoću funkcije Natural Breeze uz dinamičke postavke brzine za ventilator.

Praktični mjerači vremena

Odaberite jedan od dva različita mjerača vremena koji će isključivati svjetlo nakon određenog vremena i postavite ga daljinskim upravljačem.

Svjetlo i ugodno stropno svjetlo

Stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips nudi snažnu i svjetlu, no ugodnu svjetlost vašem domu, a njome možete upravljati uključenim daljinskim upravljačem ili zidnim prekidačem.

Tihi motor

Stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips sadrži tihi motor koji omogućuje strujanje zraka u prostoriji bez glasnih zvukova.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Nikal
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni ventilatori sa svjetiljkom
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Daljinski upravljač

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 290 mA
- Učinkovitost: 128 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 5,75 kg
- Visina: 42 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Promjer: 485 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 4500
- Boja svjetla: 2700/5500/4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169279148
- Neto težina: 5,75 kg
- Bruto težina: 7,86 kg
- Visina: 28,5 cm
- Dužina: 54,8 cm
- Širina: 54,8 cm



Datum izdavanja:
2025-05-22
Verzija: 0.217

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com