

# PHILIPS

Stropna/zidna  
reflektorska svjetiljka  
Palms, 3 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Crna

ClickFix



8720169299313



## Svjetlo visoke kvalitete, dizajnirano za sve svjetlosne efekte

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED svijeću E14 tvrtke Philips koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

### Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora
- Žarulja nije u kompletu

### Lako postavljanje

- ClickFix lako postavljanje

### Jednostavnost doživljaja

- Ovo rasvjetno tijelo savršeno je za postavljanje na zid ili strop, a pruža vam i mogućnost prilagođavanja izgleda interijeru.

### Materijal i završna obrada

- Vrlo kvalitetni materijali

# Istaknute znač.

## Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili nagninjanjem glave reflektora.

### Žarulja nije u kompletu


Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.

## ClickFix lako postavljanje



Lako i samostalno postavite svoju reflektorsku svjetiljku. Zahvaljujući sustavu ClickFix, nije vam potreban dodatni par ruku. Jednostavno postavite nosač na strop, spojite žice, a zatim utisnite svjetiljku tako da začujete škljocaj i postavite je u jednom potezu.

## Prilagodljiv zidni ili stropni nosač Vrlo kvalitetni materijali



Izdržljiv i atraktivan materijal za atraktivnu i dugotrajnu investiciju.

# Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

### Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Staklo

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- click!FIX montaža: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

### Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

### Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Garaža, Hodnik, Kuhinja, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: ClickFix

**Druge značajke**

- Jakost struje u žarulji: 345 mA

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,761 kg
- Visina: 14 cm
- Dužina: 48 cm
- Širina: 16 cm

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Ne
- Navoj/grlo: E14
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 25 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 3

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169299313
- Neto težina: 0,76 kg
- Bruto težina: 0,9 kg
- Visina: 51 cm
- Dužina: 12 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)